

1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1 设备及材料清单

- (1) 光盘盒包含“光盘”、“U 盘”、“加密狗”。
- 合格 ☒ 失格 ☐
- (2) 光盘和 U 盘文件夹包含“TMAS V3.0”、“使用说明书”、“装机驱动”。
- 合格 ☒ 失格 ☐
- (3) 装机驱动包含“1.相机驱动”、“2. DirectX Repair V3.7”、“3.相机配置文件”、“4.网卡驱动”、“5.AccessDatabaseEngine_X64.exe”。且无空文件夹。
- 合格 ☒ 失格 ☐
- (4) 使用说明书包含“TMAS_V3-安装部署说明书”、“巡检系统轨道图像采集软件 (TMAS_V3.0)-使用说明书”。
- 合格 ☒ 失格 ☐

1.2 外观及名称

- (1) 检查软件光盘盒外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。
- 合格 ☒ 失格 ☐
- (2) 检查软件光盘盒和光盘贴纸名称应为“巡检图像采集系统 TMAS”。
- 合格 ☒ 失格 ☐
- (3) 检查 U 盘、加密狗和光盘盒应贴有黄底黑字中号字标签 TMAS V3.0。
- 合格 ☒ 失格 ☐
- (4) 检查文件夹都不为空。
- 合格 ☒ 失格 ☐
- (4) 检查加密狗应为标准版、不支持 3D、日期距今 20 年。
- 合格 ☒ 失格 ☐


2 功能项检验

检验人员应严格按照“巡检图像采集软件 TMAS V3.0 出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 巡检图像采集软件 TMAS V3.0 出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2024.10.31 检验人员: 韩国园

出厂时间: _____ SN: 961099063

编号	检验项	描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
				合格	失格	
1	装盒产品	U 盘、光盘、加密狗	盒内物料及名称与 BOM 表一致	✓		
2	文件数量	查看光盘和 U 盘文件数量	大小: 1.37 GB (1,478,793,880 字节) 占用空间: 1.37 GB (1,481,465,856 字节)	✓		
3			1,321 个文件, 180 个文件夹	✓		
4	软件安装	使用 U 盘和光盘安装软件	软件运行环境及应用程序安装无异常	✓		
5	加密狗	加密狗功能	可支持 TMAS 正常启动运行	✓		
6	不支持英文	应无多语言设置项	在“帮助”菜单下应无“多语言设置”项 	✓		

1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1 设备及材料清单

(1) 光盘盒包含“光盘”、“U 盘”、“加密狗”。

合格 ☒ 失格 ☐

(2) 光盘和 U 盘文件夹包含“TMAS V3.0”、“使用说明书”、“装机驱动”。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 装机驱动包含“1.相机驱动”、“2. DirectX Repair V3.7”、“3.相机配置文件”、“4.网卡驱动”、“5.AccessDatabaseEngine_X64.exe”。且无空文件夹。

合格 ☒ 失格 ☐

(4) 使用说明书包含“TMAS_V3-安装部署说明书”、“巡检系统轨道图像采集软件 (TMAS_V3.0)-使用说明书”。

合格 ☒ 失格 ☐

1.2 外观及名称

(1) 检查软件光盘盒外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 ☒ 失格 ☐

(2) 检查软件光盘盒和光盘贴纸名称应为“巡检图像采集系统 TMAS”。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 检查 U 盘、加密狗和光盘盒应贴有黄底黑字中号字标签 TMAS V3.0。

合格 ☒ 失格 ☐

(4) 检查文件夹都不为空。

合格 ☒ 失格 ☐

(4) 检查加密狗应为标准版、不支持 3D、日期距今 20 年。

合格 ☒ 失格 ☐


2 功能项检验

检验人员应严格按照“巡检图像采集软件 TMAS V3.0 出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 巡检图像采集软件 TMAS V3.0 出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2024.10.31 检验人员: 李国园

出厂时间: _____ SN: 621126351

编号	检验项	描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
				合格	失格	
1	装盒产品	U 盘、光盘、加密狗	盒内物料及名称与 BOM 表一致	✓		
2	文件数量	查看光盘和 U 盘文件数量	大小: 1.37 GB (1,478,793,880 字节) 占用空间: 1.37 GB (1,481,465,856 字节)	✓		
3			1,321 个文件, 180 个文件夹	✓		
4	软件安装	使用 U 盘和光盘安装软件	软件运行环境及应用程序安装无异常	✓		
5	加密狗	加密狗功能	可支持 TMAS 正常启动运行	✓		
6	不支持英文	应无多语言设置项	在“帮助”菜单下应无“多语言设置”项 	✓		

1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1 设备及材料清单

(1) 光盘盒包含“光盘”、“U 盘”、“加密狗”。

合格 ☒ 失格 ☐

(2) 光盘和 U 盘文件夹包含“TMAS V3.0”、“使用说明书”、“装机驱动”。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 装机驱动包含“1.相机驱动”、“2. DirectX Repair V3.7”、“3.相机配置文件”、“4.网卡驱动”、“5.AccessDatabaseEngine_X64.exe”。且无空文件夹。

合格 ☒ 失格 ☐

(4) 使用说明书包含“TMAS_V3-安装部署说明书”、“巡检系统轨道图像采集软件 (TMAS_V3.0)-使用说明书”。

合格 ☒ 失格 ☐

1.2 外观及名称

(1) 检查软件光盘盒外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 ☒ 失格 ☐

(2) 检查软件光盘盒和光盘贴纸名称应为“巡检图像采集系统 TMAS”。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 检查 U 盘、加密狗和光盘盒应贴有黄底黑字中号字标签 TMAS V3.0。

合格 ☒ 失格 ☐

(4) 检查文件夹都不为空。

合格 ☒ 失格 ☐

(4) 检查加密狗应为标准版、不支持 3D、日期距今 20 年。

合格 ☒ 失格 ☐


2 功能项检验

检验人员应严格按照“巡检图像采集软件 TMAS V3.0 出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 巡检图像采集软件 TMAS V3.0 出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2024.10.31 检验人员: 韩国国

出厂时间: _____ SN: 842500485

编号	检验项	描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
				合格	失格	
1	装盒产品	U 盘、光盘、加密狗	盒内物料及名称与 BOM 表一致	✓		
2	文件数量	查看光盘和 U 盘文件数量	大小: 1.37 GB (1,478,793,880 字节) 占用空间: 1.37 GB (1,481,465,856 字节)	✓		
3			1,321 个文件, 180 个文件夹	✓		
4	软件安装	使用 U 盘和光盘安装软件	软件运行环境及应用程序安装无异常	✓		
5	加密狗	加密狗功能	可支持 TMAS 正常启动运行	✓		
6	不支持英文	应无多语言设置项	在“帮助”菜单下应无“多语言设置”项 	✓		

1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1 设备及材料清单

(1) 光盘盒包含“光盘”、“U 盘”、“加密狗”。

合格 ☒ 失格 ☐

(2) 光盘和 U 盘文件夹包含“TMAS V3.0”、“使用说明书”、“装机驱动”。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 装机驱动包含“1.相机驱动”、“2. DirectX Repair V3.7”、“3.相机配置文件”、“4.网卡驱动”、“5.AccessDatabaseEngine_X64.exe”。且无空文件夹。

合格 ☒ 失格 ☐

(4) 使用说明书包含“TMAS_V3-安装部署说明书”、“巡检系统轨道图像采集软件 (TMAS_V3.0)-使用说明书”。

合格 ☒ 失格 ☐

1.2 外观及名称

(1) 检查软件光盘盒外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 ☒ 失格 ☐

(2) 检查软件光盘盒和光盘贴纸名称应为“巡检图像采集系统 TMAS”。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 检查 U 盘、加密狗和光盘盒应贴有黄底黑字中号字标签 TMAS V3.0。

合格 ☒ 失格 ☐

(4) 检查文件夹都不为空。

合格 ☒ 失格 ☐

(4) 检查加密狗应为标准版、不支持 3D、日期距今 20 年。

合格 ☒ 失格 ☐


2 功能项检验

检验人员应严格按照“巡检图像采集软件 TMAS V3.0 出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 巡检图像采集软件 TMAS V3.0 出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2024.10.31 检验人员: 韩国园

出厂时间: _____ SN: 1643821318

编号	检验项	描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
				合格	失格	
1	装盒产品	U 盘、光盘、加密狗	盒内物料及名称与 BOM 表一致	✓		
2	文件数量	查看光盘和 U 盘文件数量	大小: 1. 37 GB (1,478,793,880 字节) 占用空间: 1. 37 GB (1,481,465,856 字节)	✓		
3			1,321 个文件, 180 个文件夹	✓		
4	软件安装	使用 U 盘和光盘安装软件	软件运行环境及应用程序安装无异常	✓		
5	加密狗	加密狗功能	可支持 TMAS 正常启动运行	✓		
6	不支持英文	应无多语言设置项	在“帮助”菜单下应无“多语言设置”项 	✓		